

ヒトの
ミスを
止める。

バーコードと電子ロックで、
作業者のミスによる材料誤投入を防止。

材料誤投入防止システム

かんたん操作手順



作業者ログイン認証

バーコードによるログイン認証機能を搭載。
利用者の制限および、ログ記録が可能です。



バーコード照合連動ロック解錠

QR コード対応バーコードリーダー搭載。
材料ラベルとタンク情報の一致でタンク蓋の解錠。



PC 不要！かんたん液晶タッチ操作

わかりやすい画面とタッチパネル操作で、操作も設定も
簡単。PC 不要のオールインワンシステム。



USB ポート搭載

アクセス時間・行動内容・エラーを記録し、USB
メモリー経由で履歴のダウンロードが可能。



ブザー連動

照合エラー・蓋の閉め忘れ等、各エラー発生時に
ブザーを鳴らし警告。



閉め忘れタイマー

材料投入後の施錠忘れを防止する時間設定が可能。
設定時間を超えると画面とブザーで警告。

■機器構成






本体 (Pilot-003) / 7インチ LCD タッチパネル / バーコードリーダー (QR コード対応)
/ 16GB SD カード (OS・システム・ログ保存) / 電源コード

■電源

電圧 - 入力 : 88 ~ 264 VAC、125 ~ 373 VDC / 電力 (W) : 88W

●規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

画面表示一例



STERTEC

株式会社ステルテック
www.sterotec.co.jp/~ster



本社

〒485-0085
愛知県小牧市大字河内屋新田 86-17
TEL(0568)74-2691
FAX(0568)43-1975



出雲

〒699-0631
島根県出雲市斐川町直江 3538
TEL(0853)72-5331
FAX(0853)72-5330